



Fjedervægt Macro Line, Maksimalt vejeområde: 10kg



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479420 10
GTIN	2050001051721
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed $\pm 0,3\%$ af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 – kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.

Med slæbeviser og håndtag.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Sæt til ombygnings til fjederkraftmåler nr. 479421.

Teknisk beskrivelse

Skalalængde	140 mm
Lastholder	krog
Maksimalt vejeområde	10 kg
Deling	100 g

Kalibrering	K1
Produkttype	Fjedervægt

Services

KalibreringFjedervægt Type F	027730 F
------------------------------	----------

Tilbehør

Slæbeviser Type MACRO	479429 MACRO
Tryksæt Type MACRO	479421 MACRO