


3M**Slibesvamp-sæt 24 dele ekstra blødt, 125×98×13 mm, Korn: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557530 100
GTIN	4046719251773
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibesvamp med **ekstra blødt** mellemlag. Tilpasser sig perfekt til alle profiler. **Belægning på 2 sider.**

Siliciumkarbid (SiC)

Fordel:

- **Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.**
- **Alle svampe er også egnede til vådslibning.**
- **Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.**

Anvendelse:

Til **finslibning af ujævne og profilerede flader** uden at ændre geometrien. Slibning af metal, træ og kunststoffer før påføring af maling, lakmellemslibning.

Teknisk beskrivelse

Korn	100
Finhedsgrad	fin
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse	SiC
Bredde	98 mm
Højde	13 mm

Længde	125 mm
Produktnavnsegenskab	125×98×13 mm
Antal belagte flader	2
Antal svampe, pads	24
Produkttype	Slibesvamp

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		