

**STARCKE®****Sandpapir, sæt, 50 stk. uden huller, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557571 80
GTIN	4002748356223
Artikelklasse	56Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fleksibelt, latexholdigt B- resp. C-papir bestrøet med korund (542B7 / 542C7). **Bagside med burrelås** af hensyn til hurtigt bladskift og højere rivestykke.

**Fordel:**

Træ- og lakslibning

- **Fremragende kornvedhæftning – lang standtid, ingen overfladebeskadigelse som følge af tidlig kornafrivning.**
- **Støvafvisende tilsætninger forhindrer, at slibestøv hænger ved.**
- **Førsteklasses korundkorn af hensyn til maksimal slibeydelse helt til slut.**

**Anvendelse:**

Til manuel anvendelse med håndslibeklods nr. 557550 str.140.

Slibning af grundere, fyldmasser, dæklak samt afgratning og oprivning af plastkomponenter og til generel træbearbejdning.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Finhedsgrad	grov
Bredde	67 mm
Længde	140 mm
Produkttype	Slibepapir med burrelukning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Kombi-håndslibe klods Hård / blød Længde 140 mm	557555 140
Ergonomisk håndslibe klods Længde 140 mm	557550 140