



## Fjedervægt Macro Line, Maksimalt vejeområde: 20kg



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479420 20
GTIN	7612348800209
Artikelklasse	47F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed  $\pm 0,3\%$  af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 – kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.

Med slæbeviser og håndtag.

#### Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

#### Specialtilbehør:

Sæt til ombygnings til fjederkraftmåler nr. 479421.

### Teknisk beskrivelse

Deling	200 g
Lastholder	krog
Skalalængde	140 mm
Maksimalt vejeområde	20 kg

Kalibrering	K1
Produkttype	Fjedervægt

### Services

KalibreringFjedervægt Type F	027730 F
------------------------------	----------

### Tilbehør

Slæbeviser Type MACRO	479429 MACRO
Tryksæt Type MACRO	479421 MACRO