



Fjederkraftmåler Medio Line Newton, Maksimalt vejeområde: 10N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479417 10
GTIN	7612348400102
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed $\pm 0,3\%$ af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 – kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Sæt til ombygning til fjederkraftmåler nr. 479421.

Teknisk beskrivelse

Maksimalt vejeområde	10 N
Skalalængde	100 mm
Deling	0,1 N
Lastholder	krog
Kalibrering	K1

Produkttype

Fjedervægt

Services

KalibreringFjedervægt Type F

027730 F

Tilbehør

Kroge og klemmertil Micro / Medio

479428

Slæbeviser Type MEDIO

479429 MEDIO

Tryksæt Type MEDIO

479421 MEDIO