

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260320 12/07
GTIN	4045197877703
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	E12M SDQCR/L07
Samlet længde L	150 mm
Midterforskydning L ₃	8,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D _{min}	16 mm
Plattestørrelse	7 mm
Spændehøjde L ₂	11,6 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D _s	12 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500