

Garant**Borestænger HM, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260320 20/11
GTIN	4045197877727
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde L_2	18,9 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Midterforskydning L_3	12,5 mm
Plattestørrelse	11 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	250 mm
ISO-kode holder	E20S SDQCR/L11
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500