

**Garant****Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	8,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Spændehøjde $L_2$	11,6 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	16 mm
ISO-kode holder	E12M SDQCR/L07
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde $L$	150 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500