

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260321 16/07
GTIN	4045197877772
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Midterforskydning L_3	10 mm
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	E16R SDQCR/L07
Samlet længde L	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Spændehøjde L_2	15,6 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8xD
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500