

Garant**Borestænger HM, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	250 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
ISO-kode holder	E20S SDQCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Spændehøjde L ₂	18,9 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Midterforskydning L ₃	12,5 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	8×D
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500