

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Midterforskydning L ₃	13 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	26 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Udhængslængde L ₁	60 mm
ISO-kode holder	A20R SDQCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500