

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	17 mm
ISO-kode holder	A25R SDQCR/L11
Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	200 mm
Udhængslængde $L_1$	75 mm
Spændehøjde $L_2$	24 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	32,5 mm
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500