

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	44 mm
Underlægsplade	269005 3
Midterforskydning L_3	22 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	A32S SDQCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	250 mm
Udhængslængde L_1	96 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skrue til underlagsplade	269013 2
Spændehøjde L_2	31 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Underlagsplatte Type 3	269005 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500