

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260340 40/11
GTIN	4045197877857
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 3
Udhængslængde L ₁	120 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	300 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	49 mm
Spændehøjde L ₂	39 mm
Midterforskydning L ₃	27 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
ISO-kode holder	A40T SDQCR/L11
Skrue til underlagsplade	269013 2
Skaft-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 3	269005 3
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500