

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260341 12/07  |
| GTIN                | 4045197877871 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Udhængslængde $L_1$            | 36 mm                            |
| Samlet længde $L$              | 140 mm                           |
| Midterforskydning $L_3$        | 9 mm                             |
| Plattestørrelse                | 7 mm                             |
| Vendeplatteskruesæt            | 269028 7                         |
| ISO-kode holder                | A12L SDQCR/L07                   |
| Mindste forborings-Ø $D_{min}$ | 17 mm                            |
| Indstillingsvinkel $\kappa$    | 107,5 grader                     |
| passende vendeskærsplatter     | DC.. 0702..                      |
| Spændehøjde $L_2$              | 11 mm                            |
| Skaft-Ø $D_s$                  | 12 mm                            |
| Norm                           | Fabriksstandard                  |
| Indsatstype                    | Venstre                          |
| Indv. drejedybde op til        | 3×D                              |
| Indvendig køling               | ja                               |
| Anvendelse                     | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype                    | Borestang                        |

---

**Tilbehør**

|  |            |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8             | 674248 TX8 |
| Vendeplatteskruesæt Type 7   | 269028 7   |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |