

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	A16Q SDQCR/L07
Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Spændehøjde L_2	14 mm
Udhængslængde L_1	48 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500