

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$	60 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A20R SDQCR/L11
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Samlet længde $L$	200 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Spændehøjde $L_2$	18 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	26 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500