

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	17 mm
Udhængslængde L_1	75 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A25R SDQCR/L11
Spændehøjde L_2	24 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	32,5 mm
Samlet længde L	200 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500