

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	22 mm
Underlægsplade	269005 3
Spændehøjde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	250 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	44 mm
ISO-kode holder	A32S SDQCR/L11
Udhængslængde L_1	96 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Underlagsplatte Type 3	269005 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500