

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A40T SDQCR/L11
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Midterforskydning L_3	27 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
Underlægsplade	269005 3
Udhængslængde L_1	120 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Spændehøjde L_2	39 mm
Samlet længde L	300 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 3	269005 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500