

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Hovedlængde L_1	25 mm
Spændehøjde L_2	11 mm
ISO-kode holder	A12L SDXCR/L07
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Midterforskydning L_3	9 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	140 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	17 mm
Nyttedybde T	4,3 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500