

Garant
Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A20R SDXCR/L11
Hovedlængde L_1	40 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	200 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Nyttedybde T	10 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500