

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260345 12/07
GTIN	4045197877970
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	17 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning $L_3$	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde $L_1$	25 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde $L$	140 mm
ISO-kode holder	A12L SDXCR/L07
Spændehøjde $L_2$	11 mm
Nyttedybde $T$	4,3 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500