

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Midterforskydning L_3	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	A16Q SDXCR/L07
Hovedlængde L_1	33 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Plattestørrelse	7 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	21 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Samlet længde L	180 mm
Nyttedybde T	4,3 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500