

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 8
Midterforskydning $L_3$	13 mm
Spændehøjde $L_2$	18 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
ISO-kode holder	A20R SDXCR/L11
Samlet længde L	200 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Nyttedybde T	10 mm
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500