

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Samlet længde L	200 mm
Midterforskydning L ₃	17 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	31,5 mm
Spændehøjde L ₂	23 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Hovedlængde L ₁	50 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
ISO-kode holder	A25R SDXCR/L11
Nyttedybde T	10 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500