

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1103..
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Hovedlængde L_1	20,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	200 mm
ISO-kode holder	A20R SVUBR/L11
Midterforskydning L_3	13 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500