

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261132 25/16  |
| GTIN                | 4045197878038 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Midterforskydning $L_3$        | 17 mm                            |
| Plattestørrelse                | 16 mm                            |
| Spændehøjde $L_2$              | 24 mm                            |
| Mindste forborings-Ø $D_{min}$ | 32 mm                            |
| Hovedlængde $L_1$              | 25,5 mm                          |
| Indstillingsvinkel $\kappa$    | 93 grader                        |
| ISO-kode holder                | A25R SVUBR/L16                   |
| passende vendeskærsplatter     | VB.. 1604..                      |
| Vendeplatteskruesæt            | 269028 8                         |
| Samlet længde $L$              | 200 mm                           |
| Skaft-Ø $D_s$                  | 25 mm                            |
| Norm                           | DIN 8024                         |
| Indsatstype                    | højre                            |
| Indv. drejedybde op til        | 3×D                              |
| Indvendig køling               | ja                               |
| Anvendelse                     | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype                    | Borestang                        |

---

**Tilbehør**

|  |             |
|--|-------------|
| Vendeplatteskruesæt Type 8   | 269028 8    |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15            | 674248 TX15 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |