

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Spændehøjde L ₂	31 mm
ISO-kode holder	A32S SVUBR/L16
Hovedlængde L ₁	33,5 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Midterforskydning L ₃	22 mm
Underlægsplade	269005 8
Mindste forborings-Ø D _{min}	40 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde L	250 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500