

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261133 16/11 |
| GTIN | 4045197878069 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Plattestørrelse | 11 mm |
| Spændehøjde L ₂ | 15,5 mm |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 21 mm |
| Samlet længde L | 180 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 7 |
| Hovedlængde L ₁ | 16,5 mm |
| ISO-kode holder | A16Q SVUBR/L11 |
| Midterforskydning L ₃ | 11 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader |
| passende vendeskærsplatter | VB.. 1103.. |
| Skaft-Ø D _s | 16 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indv. drejedybde op til | 3×D |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Vendeplatteskruesæt Type 7 | 269028 7 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |