

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	93 grader
ISO-kode holder	A25R SVUBR/L16
Spændehøjde L_2	24 mm
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Samlet længde L	200 mm
Hovedlængde L_1	25,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500