

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 2
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
Midterforskydning $L_3$	22 mm
Underlægsplade	269005 8
ISO-kode holder	A32S SVUBR/L16
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Spændehøjde $L_2$	31 mm
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Samlet længde $L$	250 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Hovedlængde $L_1$	33,5 mm
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 8	269005 8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500