

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Hovedlængde $L_1$	40 mm
Midterforskydning $L_3$	27 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Underlægsplade	269005 8
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	16 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	49 mm
Spændehøjde $L_2$	39 mm
Samlet længde $L$	300 mm
ISO-kode holder	A40T SVUBR/L16
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Underlagsplatte Type 8	269005 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500