

**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	9,5 mm
Skaftstørrelse	10 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	70 mm
ISO-kode holder	SDNCN 1010E07
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	62,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500

---