

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Underlægsplade	269005 3
Skrue til underlagsplade	269013 2
Samlet længde L, neutrale holdere	100 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	8 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	16 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SDNCN 1616H11
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	62,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 3	269005 3
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500