

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Underlægsplade	269005 3
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
Plattestørrelse	11 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	10 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	20 mm
ISO-kode holder	SDNCN 2020K11
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	62,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Underlagsplatte Type 3	269005 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500