

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SDNCN 2525M11
Underlægsplade	269005 3
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	12,5 mm
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	62,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500