

**Borestangssæt stål uden IK, højre, Type: SET06****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Uden indvendig køling.

Leveringsomfang:

I kunststofboks.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	S0810J SCLCR06
ISO-kode holder	S0608H SCLCR06
ISO-kode holder	S1012K SCLCR06
ISO-kode holder	S1216M SCLCR06
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L ₁	22 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm

Hovedlængde L ₁	33 mm
Hovedlængde L ₁	42 mm
Spændehøjde L ₂	7 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	8 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	11 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	16 mm
Midterforskydning L ₃	4 mm
Midterforskydning L ₃	6 mm
Midterforskydning L ₃	7 mm
Midterforskydning L ₃	9 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
Halsbredde L ₄	8 mm
Halsbredde L ₄	10 mm
Halsbredde L ₄	12 mm
Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	110 mm
Samlet længde L	125 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500