



High-performance-fræser MFH micro, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 8/1 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Udhængslængde L_1	16 mm
Indvendig køling	ja
Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$	0,5 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Antal skær Z	1
Rampingvinkel α_{maks}	3,69 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	14 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Samlet længde $L_{i\text{alt}}$	75 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Skær- $\varnothing D_c$	8 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	12 mm

Ramplinglængde L for α_{maks}	3,1 mm
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser