



Fjederkraftmåler Macro Line Newton, Maksimalt vejeområde: 50N



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 479422 50 |
| GTIN | 7612348800490 |
| Artikelklasse | 47F |

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed $\pm 0,3\%$ af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 – kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.

Med slæbeviser og håndtag.

Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Sæt til ombygning til fjederkraftmåler nr. 479421.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|--------|
| Deling | 0,5 N |
| Maksimalt vejeområde | 50 N |
| Skalalængde | 140 mm |
| Lastholder | krog |

| | |
|-------------|------------|
| Kalibrering | K1 |
| Produkttype | Fjedervægt |

Services

| | |
|------------------------------|----------|
| KalibreringFjedervægt Type F | 027730 F |
|------------------------------|----------|

Tilbehør

| | |
|-----------------------|--------------|
| Slæbeviser Type MACRO | 479429 MACRO |
| Tryksæt Type MACRO | 479421 MACRO |