



High-performance-fræser MFH micro, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 14/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Artikelklasse	250

Beskrivelse

Udførelse:

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{maks}	1,26 grader
Maks. skæredybde $a_{\text{p, maks}}$	0,5 mm
Skaft-Ø D_5 h6	12 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	24 mm
Udhængslængde L_1	20 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	65 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	9,1 mm
Skær-Ø D_c	14 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Indvendig køling	ja
Ø D_3	10 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	26 mm

Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Indstillingsvinkel κ	11 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser