

**High-performance-fræser MFH micro, med gevind, Ø D / antal skær Z: 8/1 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Artikelklasse	250

Beskrivelse**Udførelse:**

Til yderst økonomisk bearbejdning vha. hurtig tilspænding. Vibrationsreduktion vha. skærekraftreduktion.

Teknisk beskrivelse

Ramplinglængde L for α_{maks}	3,1 mm
Vendeplatteskrue	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Skær-Ø D_c	8 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	3,69 grader
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	12 mm
Ø D_3	4 mm
Samlet længde L_{alt}	17 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	14 mm
Antal skær Z	1
Ø D_1 h6	6,5 mm
passende vendeskærsplatter	LPGT 0102..
Holdegevind M	M6

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,5 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser