

Garant**APMT 100305 TR, HB8525, Type: ST1100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215948 ST1100
GTIN	4045197877581
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.

For $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Pladetykkelse: 3,18 mm

Hjørneradius: 0,5 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,11 mm

Teknisk beskrivelse

Type	ST1100
Tilspænding f_z pr. tand	0,11 mm
Hjørneradius	0,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 100305 TR
Type	HB8525

Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning