



## Fjederkraftmåler Macro Line Newton, Maksimalt vejeområde: 100N



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479422 100
GTIN	7612348800988
Artikelklasse	47F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Præcisionsvægte med høj nøjagtighed  $\pm 0,3\%$  af lasten. Tareringsområde op til 20 % af kapaciteten. Fri måleposition (undtagen nr. 479410 – kun lodret). Nulindstilling og 20 % tarering via stilleskrue. Øvre og nedre ophæng kan drejes 360°.

Med slæbeviser og håndtag.

#### Leveringsomfang:

Inkl. kunststofetui og betjeningsvejledning.

#### Specialtilbehør:

Sæt til ombygning til fjederkraftmåler nr. 479421.

### Teknisk beskrivelse

Lastholder	krog
Skalalængde	140 mm
Deling	1 N
Maksimalt vejeområde	100 N

Kalibrering	K1
Produkttype	Fjedervægt

### Services

KalibreringFjedervægt Type F	027730 F
------------------------------	----------

### Tilbehør

Tryksæt Type MACRO	479421 MACRO
Slæbeviser Type MACRO	479429 MACRO