

Mitutoyo**Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418713 200
GTIN	4946368727158
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er finslebne.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Ekstra broer nr. 418744.

Datakabel nr. 497085.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, måleskinne	16x3,5 mm
Brolængde	100 mm
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Kalibrering	A1
Aflæsning	0,01 mm
Måleområde	0 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357

Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Norm	ISO 13385
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497085 D2
Ekstra bro, enkelt Brolængde 320 mm	418744 320
Ekstra bro, enkelt Brolængde 260 mm	418744 260
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497085 D1
Ekstra bro, enkelt Brolængde 180 mm	418744 180
Sender Type S11E	498966 S11E
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497085 USB2