

**Mitutoyo****Digital mikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**. Ekstra stort LCD-display (7,5 mm). "Function Lock" forhindrer utilsigtet ændring af nulpunktet. **Kombiskralde** (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.

**Fordel:**

**Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. Fra str. 25–50 1 indstillingsmål.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,001 mm
Spindelstigning	2 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Kalibrering	B2
Måleområde	25 - 50 mm
Fejlgrænse	2 µm
Antal medfølgende batterier	1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

### Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

### Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25