

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**. Ekstra stort LCD-display (7,5 mm). "Function Lock" forhindrer utilsigtet ændring af nulpunktet. **Kombiskralde** (momentbegrænsning i tromlen og i hurtigdrev) til enhåndsbetjening og anvendelse i holder.

Fordel:

Måletiden reduceres med op til 40 % vha. 2 mm-spindelstigning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357. Fra str. 25–50 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	2 µm
Spindelstigning	2 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Måleområde	75 - 100 mm
Aflæsning	0,001 mm
Kalibrering	B2
Antal medfølgende batterier	1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75