

Mitutoyo

Vippeindikator med skråtstillet ur, Måleområde i hver retning / hus-Ø: 0,8/39mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	436276 0,8/39
GTIN	4946368676012
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.

Med **20° skråtstillet ur.**

Mitutoyo – Målesystem med ædelstenslejer og målekugle i hårdmetal. Upåvirkelig over for magnetfelter.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap Ø 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reservefølter med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Afvigelsesinterval f_e	10 μm
Måleværdi-hystereseinterval f_u	3 μm
Svingeområde	2×110 grader
Måleområde i hver retning	0,8 mm
Indspændingsskaft- \emptyset h6	8 mm
Målekugle- \emptyset	2 mm
Kabinet- \emptyset	39 mm
Samlet tolerance $f_{i\text{alt}}$	20 μm
Målekraft	0,3 N
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C5
Produkttype	Vippeindikator

Services

DAkS-kalibreringVippeindikator Type ANALOG	023340 ANALOG
KalibreringVippeindikator Type ANALOG	023330 ANALOG

Tilbehør

Centreringsholder Type	436512
Firkantholder til puppiføler	436510
Målestativ med led Aktionsradius 120 mm	359680 120