

 Mahr**Digital skydelære med stort display, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412717 200
GTIN	4059192058326
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11 mm høje tal. Moderne, energieffektivt målesystem, driftstid ca. 3 år. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Polerede føringsbaner, finslebne måleflader. Med firkantet dybdemål.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 200 mm
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Aflæsning	0,01 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,0005 tommer
Norm	ISO 13385
Kæbelængde	50 mm

Driftstid	ca. 3 år
Kalibrering	A1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------