

Mahr**Digital skydelære med stort display, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412717 300
GTIN	4059192058340
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11 mm høje tal. Moderne, energieffektivt målesystem, driftstid ca. 3 år. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Polerede føringsbaner, finslebne måleflader. Uden dybdemål.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Driftstid	ca. 3 år
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	64 mm
Kalibrering	A1
Måleområde	0 - 300 mm
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Norm	ISO 13385

Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Kunststofboks Type MS300	412470 MS300
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032